


**SNMG 120408, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251356 CA125P
GTIN	4960664015603
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA125P
posuw f	0,3 - 1 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
liczba wymian/ostrzy	8
Łamacz wiórów	PH
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 330 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia