

**TNMG 160408, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251474 CA125P
GTIN	4960664014330
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	CA125P
Łamacz wiórów	PQ
promień naroża	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Zastosowanie główne	P

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia