



**Płytko skrawająca do toczenia WNMG 080412, do obróbki średniej, Wiper,
Gatunek: CA125P**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	252117 CA125P
GTIN	4960664017218
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Gatunek	CA125P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
posuw f	0,14 - 0,55 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	WQ
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej

zgrubne

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia