


**WNMG 080404 Wiper, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252013 CA125P
GTIN	4960664017140
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
głębokość skrawania a_p	0,3 - 1,2 mm
Gatunek	CA125P
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,06 - 0,42 mm/obr,
Łamacz wiórów	WP
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	6
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia