


**WN.G 080404, Gatunek: CA125P**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252112 CA125P
GTIN	4960664024469
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Gatunek	CA125P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
tolerancja	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PMG
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	6
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 080404
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne

150 - 320 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia