


**CC.T 09T304, Gatunek: CA125P**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260196 CA125P
GTIN	4960664017607
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Gatunek	CA125P
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 260 m/min
Łamacz wiórów	GK
liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
tolerancja	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia