

**DC.T 11T304, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260386 CA125P
GTIN	4960664018161
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M
Gatunek	CA125P

Łamacz wiórów	HQ
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia