

**DC.T 11T302, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260385 CA125P
GTIN	4960664018154
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
promień naroża	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	HQ
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
tolerancja	M
Gatunek	CA125P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia