

**DC.T 11T308, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260492 CA125P
GTIN	4960664018116
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Gatunek	CA125P
liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Zastosowanie główne	P
tolerancja	M
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	GK
Materiał ostrza	HM

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia