

**DC.T 11T304, Gatunek: CA125P**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260490 CA125P
GTIN	4960664018109
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
tolerancja	M
liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	CA125P
Łamacz wiórów	GK
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne

90 - 260 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia