


**CNMG 120404 Wiper, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250103 CA115P
GTIN	4960664042357
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
głębokość skrawania a_p	0,3 - 1,2 mm
Łamacz wiórów	WP
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,06 - 0,42 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Gatunek	CA115P

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia