

**CNMG 120416, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250373 CA115P
GTIN	4960664042715
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PH
posuw f	0,28 - 0,88 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	1 - 10 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	170 - 380 m/min
promień naroża	1,6 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
Gatunek	CA115P
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia