

**CNMG 120404, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250210 CA115P
GTIN	4960664045990
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Gatunek	CA115P
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
posuw $f$	0,15 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	PMG
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	180 - 400 m/min

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia