

**CNMG 120416, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250216 CA115P
GTIN	4960664046171
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	PMG
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	180 - 400 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
Gatunek	CA115P
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia