


**CNMG 120408, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250371 CA115P
GTIN	4960664042692
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,28 - 0,88 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA115P
Łamacz wiórów	PH
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	170 - 380 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
głębokość skrawania $a_p$	1 - 10 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	ciągły

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia