


**CNMG 120408 Wiper, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250213 CA115P
GTIN	4960664042418
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	WQ
Gatunek	CA115P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
posuw f	0,14 - 0,5 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia