


**CNMM 120408, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250491 CA115P
GTIN	4960664043040
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PX
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	1 - 11 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120408
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	170 - 380 m/min
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA115P

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia