


**CCMT 120412, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260206 CA115P
GTIN	4960664045372
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Gatunek	CA115P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120412
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 340 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Łamacz wiórów	GK

promień naroża	0,4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia