


**SNMG 120404, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251162 CA115P
GTIN	4960664041008
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
Łamacz wiórów	PQ
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA115P
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,4 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia