


**SNMG 120408, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251254 CA115P
GTIN	4960664046294
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA115P
Łamacz wiórów	PMG
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	8
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	ciągły

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia