

**TNMG 220408, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251587 CA115P
GTIN	4960664046362
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	PMG
Gatunek	CA115P
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 220408
liczba wymian/ostrzy	6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia