


**WNMG 080416, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 252118 CA115P |
| GTIN | 4960664046423 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------|
| posuw f | 0,15 - 0,6 mm/obr, |
| Warunki skrawania | ciągły |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080416 |
| Łamacz wiórów | PMG |
| tolerancja | M |
| promień naroża | 1,6 mm |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| Materiał ostrza | HM |
| Gatunek | CA115P |
| Zastosowanie główne | P |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 5 mm |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 180 - 400 m/min |

| | |
|----------------------|--|
| liczba wymian/ostrzy | 6 |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |