


**Płytki skrawająca do toczenia CCMT 120404, do obróbki średniej, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260202 CA115P
GTIN	4960664045358
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

tolerancja	M
Gatunek	CA115P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	GK
Warunki skrawania	ciągły
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 340 m/min
Materiał ostrza	HM

promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia