

**CC.T 09T304, Gatunek: CA115P**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260196 CA115P |
| GTIN | 4960664045341 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis techniczny

| | |
|---|----------------|
| Gatunek | CA115P |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 3 mm |
| Łamacz wiórów | GK |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 90 - 340 m/min |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 09T304 |
| Warunki skrawania | ciągły |
| Materiał ostrza | HM |
| tolerancja | M |
| Zastosowanie główne | P |
| promień naroża | 0,4 mm |

| | |
|-----------------|--|
| posuw f | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |