


**CCMT 120408, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260204 CA115P
GTIN	4960664045365
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Gatunek	CA115P
Warunki skrawania	ciągły
tolerancja	M
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Łamacz wiórów	GK
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 340 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
promień naroża	0,8 mm

Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia