

**DC.T 11T302, Gatunek: CB7010****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260458 CB7010 |
| GTIN             | 4045197669483 |
| Klasa artykułu   | 21G           |

**Opis**

DC.T 11T302 CB7010 Gatunek: CB7010

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 240 m/min**Opis techniczny**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Zastosowanie główne                          | P                 |
| Zastosowanie dodatkowe                       | M                 |
| promień naroża                               | 0,2 mm            |
| Warunki skrawania                            | ciągły            |
| Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$     | 2,75 mm           |
| posuw $f$                                    | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 90 - 240 m/min    |

|   |  |
|---|--|
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe     | 70 - 180 m/min                         |
| głębokość skrawania $a_p$                           | 0,2 - 2 mm                             |
| Łamacz wiórów                                       | SM                                     |
| Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$                   | 0,15 mm                                |
| Gatunek   | CB7010                                 |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca         |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                           | Cermetal                               |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | DCMT 11T302                            |
| liczba wymian/ostrzy                                | 2                                      |
| tolerancja  | M                                      |
| Profil płytki skrawającej                           | wersja neutralna,                      |
| Rodzaj produktu                                     | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |