


**CCMT 060202, Gatunek: CA115P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260190 CA115P
GTIN	4960664045310
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
promień naroża	0,2 mm
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
Gatunek	CA115P
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 340 m/min
Warunki skrawania	ciągły
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Łamacz wiórów	GK
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia