

Sprawdziany jednoszczękowe graniczne, Typ: A**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	484227 A
GTIN	2050002077607
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Wersja kuta wykonana z hartowanej stali na sprawdziany. Powierzchnie kontrolne hartowane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7163.

Sprawdzian jednoszczękowy graniczny z klasą tolerancji ISO np. nr 484227 **wielk. 125,05 mm** lub tolerancją liczbową np. nr 484227 **wielk. 125,05 + 0,01/ -0,02**. Do **zakresów pola tolerancji ISO a-zc w podstawowych stopniach tolerancji 6-13**.

Zastosowanie:

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

Norma:

Wymiary według **DIN 2231**.

wskazówka:

Należy określić wymaganą klasę tolerancji. Podczas zamawiania podać **pozycję pola tolerancji (a-zc)** i **podstawowy stopień tolerancji (6-13)** lub **tolerancję numeryczną**. Sprawdzian o podstawowym stopniu tolerancji 5 i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.

Opis techniczny

wymiar nominalny	100 - 109,999 mm
pole tolerancji	a
pole tolerancji	b

Karta danych

pole tolerancji	c
pole tolerancji	cd
pole tolerancji	d
pole tolerancji	e
pole tolerancji	ef
pole tolerancji	f
pole tolerancji	fg
pole tolerancji	g
pole tolerancji	h
pole tolerancji	j
pole tolerancji	js
pole tolerancji	k
pole tolerancji	m
pole tolerancji	n
pole tolerancji	p
pole tolerancji	r
pole tolerancji	t
pole tolerancji	u
pole tolerancji	v
pole tolerancji	x
pole tolerancji	y
pole tolerancji	z
pole tolerancji	za
pole tolerancji	zb
pole tolerancji	zc
materiał	Stal na sprawdziany
Norma	DIN 7163
Norma	DIN 2231
Norma	DIN 2231

Karta danych

Typ sprawdzianu	Sprawdzian odbiorczy
Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
jakość	6
jakość	7
jakość	8
jakość	9
jakość	10
jakość	11
jakość	12
jakość	13
Kalibracja	L8
Rodzaj produktu	Sprawdzian jednoszczękowy graniczny

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/484227-A>