

Sprawdziany jednoszczękowe graniczne, Typ: B**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	484227 B
GTIN	2050002077614
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Wersja kuta wykonana z hartowanej stali na sprawdziany. Powierzchnie kontrolne hartowane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7163.

Sprawdzian jednoszczękowy graniczny z klasą tolerancji ISO np. nr 484227 **wielk. 125,05 m6** lub tolerancją liczbową np. nr 484227 **wielk. 125,05 + 0,01/ -0,02**. Do **zakresów pola tolerancji ISO a-zc w podstawowych stopniach tolerancji 6-13**.

Zastosowanie:

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

Norma:

Wymiary według **DIN 2231**.

wskazówka:

Należy określić wymaganą klasę tolerancji. Podczas zamawiania podać **pozycję pola tolerancji (a-zc)** i **podstawowy stopień tolerancji (6-13)** lub **tolerancję numeryczną**. Sprawdzian o podstawowym stopniu tolerancji 5 i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.

Opis techniczny

wymiar nominalny	110 - 124,999 mm
Norma	DIN 7163
Norma	DIN 2231

Karta danych

Norma	DIN 2231
Typ sprawdzianu	Sprawdzian odbiorczy
Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
jakość	6
jakość	7
jakość	8
jakość	9
jakość	10
jakość	11
jakość	12
jakość	13
materiał	Stal na sprawdziany
pole tolerancji	a
pole tolerancji	b
pole tolerancji	c
pole tolerancji	cd
pole tolerancji	d
pole tolerancji	e
pole tolerancji	ef
pole tolerancji	f
pole tolerancji	fg
pole tolerancji	g
pole tolerancji	h
pole tolerancji	j
pole tolerancji	js
pole tolerancji	k
pole tolerancji	m
pole tolerancji	n
pole tolerancji	p

Karta danych

pole tolerancji	r
pole tolerancji	t
pole tolerancji	u
pole tolerancji	v
pole tolerancji	x
pole tolerancji	y
pole tolerancji	z
pole tolerancji	za
pole tolerancji	zb
pole tolerancji	zc
Kalibracja	L8
Rodzaj produktu	Sprawdzian jednoszczękowy graniczny

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/484227-B>