

**DC.T 11T304, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260386 CA6525
GTIN	4960664589258
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 11T304 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 140 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 140 m/min
Łamacz wiórów	MQ

Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia