



### Rękawice, para Cut E, Rozmiar rękawic: 8



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094662 8      |
| GTIN             | 4067263116677 |
| Klasa artykułu   | 02H           |

#### Opis

##### Wykonanie:

Rękawice wykonane w nowej technologii włókien, **nie zawierają włókien stalowych ani szklanych**. Powlekane pianką nitrylową. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut E. Rękawice odporne na przecięcie zapewniające stopień ochrony przed przecięciem E wykonane w technologii dziewiarskiej 15 Gauge, do zastosowania podczas naprzemiennych czynności, gdy ryzyko przecięcia jest ogromne.

##### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

##### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

#### Opis techniczny

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Technologia tkania | 15G                   |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 |
| EN 388.            | 4443E                 |

## Karta danych

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| materiał podłoża                  | włókno specjalne          |
| powłoka                           | Pianka nitrylowa          |
| wariant powłoki                   | Wewnętrzna strona dłoni   |
| Obszar zastosowania               | Uniwersalne               |
| kolor                             | czarny / szary            |
| zastosowanie                      | wielorazowe               |
| Stopień ochrony przed przecięciem | E                         |
| Rodzaj produktu                   | Rękawice antyprzecięciowe |