

**HOLEX****Rękawice, para Cut F / A6, Rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094663 11
GTIN	4067263116851
Klasa artykułu	02H

**Opis****Wykonanie:**

Rękawice wykonane w nowej technologii włókien, **nie zawierają włókien stalowych ani szklanych**. Powlekane pianką nitylową. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. Rękawice odporne na przecięcie zapewniające najwyższy stopień ochrony przed przecięciem F wg EN-ISO (co odpowiada ANSI A6) wykonane w technologii dziewiarskiej 13 Gauge, do zastosowania podczas ciężkich prac, gdy ryzyko przecięcia jest ogromne.

**Wykonanie, tekst reklamowy:**

Rękawice wykonane w nowej technologii włókien DYTEC®, **nie zawierają włókien stalowych ani szklanych**. Powlekane pianką nitylową. Öko-Tex Standard 100.

Stopień ochrony przed zranieniem F (odpowiada ANSI A6) do trudnych czynności wiążących się z bardzo dużym zagrożeniem zranieniem.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Wskazówka, tekst reklamowy:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

## Opis techniczny

Technologia tkania	13G
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388.	4543F
materiał podłoża	Włókno specjalne
powłoka	Pianka nitrylowa
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	czarny / szary
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	F
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe