



Reflektor akumulatorowy LED, pobór mocy: 13



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081285 13
GTIN	5708997362013
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Mocny reflektor LED z odporną na uderzenia obudową z aluminium i gumową krawędzią ochronną.

- **Źródło miękkiego, bezcieniowego, nieoślepiającego światła o niskiej generacji ciepła.**
- **Wysoka wydajność świetlna, niskie zużycie energii.**
- **Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.**

Reflektor akumulatorowy NOVA „for Life” ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia i 5-stopniową funkcją ściemniania.

- **Nowa zaktualizowana konstrukcja z wysokowydajnymi multidiodami LED.**
- **Nowa funkcja OPTILight zapewnia optymalną moc światła i odpowiedni czas świecenia.**
- **Kompaktowy i wytrzymały do wymagających środowisk pracy.**

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie przewód USB do ładowania

Opis techniczny

Karta danych

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
długość całkowita	163 mm
wys. całkowita	163 mm
Strumień światła	200 - 2000 lm
pobór mocy	13 W
Szerokość całkowita	63 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
stopień ochrony IP	IP 67