



Reflektor akumulatorowy LED, pobór mocy: 26



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081285 26
GTIN	5708997362044
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Mocny reflektor LED z odporną na uderzenia obudową z aluminium i gumową krawędzią ochronną.

- **Źródło miękkiego, bezcieniowego, nieoślepiającego światła o niskiej generacji ciepła.**
- **Wysoka wydajność świetlna, niskie zużycie energii.**
- **Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.**

Reflektor akumulatorowy NOVA „for Life” ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia i 5-stopniową funkcją ściemniania.

- **Nowa zaktualizowana konstrukcja z wysokowydajnymi multidiodami LED.**
- **Nowa funkcja OPTILight zapewnia optymalną moc światła i odpowiedni czas świecenia.**
- **Kompaktowy i wytrzymały do wymagających środowisk pracy.**

Dzięki systemowi dualnemu można stosować zarówno jako promiennik akumulatorowy do użytku mobilnego, jak i z przewodem zasilającym.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Z ładowarką.

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Szerokość całkowita	88 mm
długość całkowita	235 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
stopień ochrony IP	IP 67
Strumień światła	400 - 4000 lm
wys. całkowita	233 mm
pobór mocy	26 W