

**Reflektor LED, 230 V, pobór mocy: 88W****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081245 88
GTIN	5708997362068
Klasa artykułu	08C

Opis**Wykonanie:**

Reflektor LED NOVA „For Life” ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia i 5-stopniową funkcją ściemniania.

- **Nowa, zaktualizowana konstrukcja z wysokowydajnymi multidiodami LED.**
- **Nowa funkcja OPTILight zapewnia optymalną moc światła i odpowiedni czas świecenia.**
- **Kompaktowy i wytrzymały do wymagających środowisk pracy.**

Solidne reflektory warsztatowe LED z odporną na uderzenia obudową z aluminium i gumową krawędzią ochronną.

- **Źródło miękkiego, bezcieniowego, nieoślepiającego światła o niskiej generacji ciepła.**
- **Wysoka wydajność świetlna, niskie zużycie energii.**
- **Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.**

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

masa	4100 g
wys. całkowita	298 mm
Szerokość całkowita	102 mm

stopień ochrony IP	IP 67
Długość kabla przyłącza	5 m
Strumień światła	1200 - 12000 lm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
długość całkowita	302 mm
Atrybut nazwy produktu	230 V
Rodzaj produktu	Reflektory