



## Minireflektory LED, Typ: 1000



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081451 1000
GTIN	5708997362006
Klasa artykułu	08C

### Opis

#### Wykonanie:

Kompaktowy, jasny reflektor akumulatorowy LED do użytku mobilnego. Dzięki kompaktowym wymiarom doskonale nadaje się do stosowania jako lampa ręczna. Regulowane stopki magnetyczne umożliwiają również zastosowanie stacjonarne.

Nowa **funkcja OPTILight** zapewnia optymalną moc światła i czas świecenia. System SMART Grip 4-w-1 łączy w sobie kilka funkcji: pierścień zapewniający pewny chwyt, zaczep do łatwego mocowania, mocny magnes oraz stopkę.

#### Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

W komplecie kabel USB do ładowania.

### Opis techniczny

długość całkowita	104 mm
Źródło światła	Moduł LED
masa	250 g

## Karta danych

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
czas świecenia	1,5 - 15 h
wys. całkowita	96 mm
Napięcie akumulatorów	3,7 V
Strumień światła	100 - 1000 lm
stopień ochrony IP	IP 65
Liczba dołączonych akumulatorów	1
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Szerokość całkowita	38 mm
Rodzaj produktu	Promienniki