



Latarka czołowa LED z akumulatorem, Typ: I-VIEW



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081446 I-VIEW
GTIN	5708997362129
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa i wydajna diodowa latarka czołowa LED z szerokim stożkiem światła, zapewniającym optymalne oświetlenie całego obszaru pracy. Nowe, wysokowydajne multidiody LED o wysokiej wydajności i nowa **funkcja OptiLight** zapewniają optymalną moc światła i czas świecenia. Bezdotykowe włączanie i wyłączenie dzięki układowi sensorów. Bezstopniowe ściemnianie w zakresie od 10 do 100%.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie przewód USB do ładowania.

Opis techniczny

Strumień światła	40 - 400 lm
masa	240 g
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
czas świecenia	1,25 - 19 h
oznaczenie producenta	I-VIEW
stopień ochrony IP	IP 65
Liczba dołączonych akumulatorów	1

Rodzaj produktu

Latarki czołowe