



Latarka prętowa akumulatorowa LED, długość całkowita: 310mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081406 310
GTIN	5708997362112
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Składana **lampa warsztatowa „For Life”** 3-w-1 o nowej konstrukcji z wysokowydajnymi multidiodami LED. Niezwykle smukła i zwarta konstrukcja. Umożliwia dokonywanie przeglądów i oświetlenie trudno dostępnych i ciasnych miejsc. Nowa **funkcja OPTILight** zapewnia optymalną moc światła i czas świecenia. Po całkowitym złożeniu pasuje do kieszeni, działa jak normalna latarka. Dodatkowo oświetlenie punktowe i dwa stopnie jasności (50 albo 100 %). Mocny, wbudowany magnes i hak.

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 2,5$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 30
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
strumień światła, stopień 2	250 lm
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe

Karta danych

czas świecenia	2,5 h
Liczba dołączonych akumulatorów	1
długość całkowita	310 mm
Źródło światła	Moduł LED
czas świecenia na stopniu 2	5 h
Strumień światła	500 lm
masa	228 g
Ø główki	17 mm
Rodzaj produktu	Lampa prętowa