



Latarka prętowa akumulatorowa LED, długość całkowita: 240mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081406 240
GTIN	5708997362105
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Składana **lampa warsztatowa „For Life”** 3-w-1 o nowej konstrukcji z wysokowydajnymi multidiodami LED. Niezwykle smukła i zwarta konstrukcja. Umożliwia dokonywanie przeglądów i oświetlenie trudno dostępnych i ciasnych miejsc. Nowa **funkcja OPTILight** zapewnia optymalną moc światła i czas świecenia. Po całkowitym złożeniu pasuje do kieszeni, działa jak normalna latarka. Dodatkowo oświetlenie punktowe i dwa stopnie jasności (50 albo 100 %). Mocny, wbudowany magnes i hak.

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 2,5$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Opis techniczny

długość całkowita	240 mm
czas świecenia na stopniu 2	5 h
Strumień światła	200 lm
Liczba dołączonych akumulatorów	1

Karta danych

zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Źródło światła	Moduł LED
stopień ochrony IP	IP 30
strumień światła, stopień 2	100 lm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
masa	100 g
czas świecenia	2,5 h
Rodzaj produktu	Lampa prętowa