

## Sprawdzian pierścieniowy przechodni, Typ: C



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	484037 C
GTIN	4067263128182
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Pierścienie z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO np. nr 484037 **5,56 h6** lub tolerancją numeryczną np. nr 484037 **28 + 0,01 / -0,02**.

Z nadładkiem na ścieranie.

#### Zastosowanie:

Gładkie pierścienie do kontrolowania średnicy zewnętrznej.

#### Norma:

Nach **DIN 2250-G**.

#### wskazówka:

Należy podać dokładną  $\varnothing$  wymiaru nominalnego z polem tolerancji (a–zc) i klasę dokładności (6–13) lub tolerancję liczbową ( $\pm$ ). Sprawdzian o podstawowym stopniu tolerancji 5 i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.

### Opis techniczny

norma	DIN 2250-G
materiał	Stal na sprawdziany

jakość	6
jakość	7
jakość	8
jakość	9
jakość	10
jakość	11
jakość	12
jakość	13
pole tolerancji	a
pole tolerancji	b
pole tolerancji	c
pole tolerancji	cd
pole tolerancji	d
pole tolerancji	e
pole tolerancji	ef
pole tolerancji	f
pole tolerancji	fg
pole tolerancji	g
pole tolerancji	h
pole tolerancji	j
pole tolerancji	js
pole tolerancji	k
pole tolerancji	m
pole tolerancji	n
pole tolerancji	p
pole tolerancji	r
pole tolerancji	s
pole tolerancji	t
pole tolerancji	u

pole tolerancji	v
pole tolerancji	x
pole tolerancji	y
pole tolerancji	z
pole tolerancji	za
pole tolerancji	zb
pole tolerancji	zc
wymiar nominalny	10 - 14,999 mm
Kalibracja	L7
Rodzaj produktu	Pierścień nastawczy

## Usługi

Kalibracja pierścieni nastawczych Ø maks. 50 mm	028400 50
Kalibracja DAkkSPierścień nastawczy maksymalna Ø 50 mm	028470 50