

## Sprawdzian pierścieniowy przechodni, Typ: E



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 484037 E      |
| GTIN             | 4067263129806 |
| Klasa artykułu   | 48B           |

### Opis

#### Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Pierścienie z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO np. nr 484037 **5,56 h6** lub tolerancją numeryczną np. nr 484037 **28 + 0,01 / -0,02**.

Z nadładkiem na ścieranie.

#### Zastosowanie:

Gładkie pierścienie do kontrolowania średnicy zewnętrznej.

#### Norma:

Nach **DIN 2250-G**.

#### wskazówka:

Należy podać dokładną  $\varnothing$  wymiaru nominalnego z polem tolerancji (a–zc) i klasę dokładności (6–13) lub tolerancję liczbową ( $\pm$ ). Sprawdzian o podstawowym stopniu tolerancji 5 i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.

### Opis techniczny

|          |                     |
|----------|---------------------|
| norma    | DIN 2250-G          |
| materiał | Stal na sprawdziany |

| wymiar nominalny | 20 - 24,999 mm |
|------------------|----------------|
| pole tolerancji  | a              |
| pole tolerancji  | b              |
| pole tolerancji  | c              |
| pole tolerancji  | cd             |
| pole tolerancji  | d              |
| pole tolerancji  | e              |
| pole tolerancji  | ef             |
| pole tolerancji  | f              |
| pole tolerancji  | fg             |
| pole tolerancji  | g              |
| pole tolerancji  | h              |
| pole tolerancji  | j              |
| pole tolerancji  | js             |
| pole tolerancji  | k              |
| pole tolerancji  | m              |
| pole tolerancji  | n              |
| pole tolerancji  | p              |
| pole tolerancji  | r              |
| pole tolerancji  | s              |
| pole tolerancji  | t              |
| pole tolerancji  | u              |
| pole tolerancji  | v              |
| pole tolerancji  | x              |
| pole tolerancji  | y              |
| pole tolerancji  | z              |
| pole tolerancji  | za             |
| pole tolerancji  | zb             |
| pole tolerancji  | zc             |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| jakość          | 6                   |
| jakość          | 7                   |
| jakość          | 8                   |
| jakość          | 9                   |
| jakość          | 10                  |
| jakość          | 11                  |
| jakość          | 12                  |
| jakość          | 13                  |
| Kalibracja      | L7                  |
| Rodzaj produktu | Pierścień nastawczy |

## Usługi

|  |           |
|--|-----------|
| Kalibracjapierścieni nastawczych Ø maks. 50 mm         | 028400 50 |
| Kalibracja DAkkSPierścień nastawczy maksymalna Ø 50 mm | 028470 50 |