

Sprawdzian pierścieniowy nieprzechodni, Typ: B**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	484038 B
GTIN	4067263129851
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Pierścienie z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO np. nr 484037 **5,56 h6** lub tolerancją numeryczną np. nr 484037 **28 + 0,01 / -0,02**.

Zastosowanie:

Gładkie pierścienie do kontrolowania średnicy zewnętrznej.

Norma:

Zgodnie z **DIN 2254-A**.

wskazówka:

Należy podać dokładną $\varnothing$ wymiaru nominalnego z polem tolerancji (a–zc) i klasę dokładności (6–13) lub tolerancję liczbową ($\pm$). Sprawdzian o podstawowym stopniu tolerancji 5 i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.

Opis techniczny

pole tolerancji	a
pole tolerancji	b
pole tolerancji	c

Karta danych

pole tolerancji	cd
pole tolerancji	d
pole tolerancji	e
pole tolerancji	ef
pole tolerancji	f
pole tolerancji	fg
pole tolerancji	g
pole tolerancji	h
pole tolerancji	j
pole tolerancji	js
pole tolerancji	k
pole tolerancji	m
pole tolerancji	n
pole tolerancji	p
pole tolerancji	r
pole tolerancji	s
pole tolerancji	t
pole tolerancji	u
pole tolerancji	v
pole tolerancji	x
pole tolerancji	y
pole tolerancji	z
pole tolerancji	za
pole tolerancji	zb
pole tolerancji	zc
wymiar nominalny	4 - 9,999 mm
jakość	6
jakość	7
jakość	8

Karta danych

jakość	9
jakość	10
jakość	11
jakość	12
jakość	13
Norma	DIN 2254-A
materiał	Stal na sprawdziany
Kalibracja	L7
Rodzaj produktu	Pierścień nastawczy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/484038-B>