



Akumulatorowe szlifierki kątowe GWS, Typ: GWS18-10SC



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077120 GWS18-10SC
GTIN	3165140960878
Klasa artykułu	03C

Opis

Wykonanie:

Wydajna akumulatorowa szlifierka kątowa 18 V.

- **Moc taka sama jak w przypadku szlifierek przewodowych 1000 W dzięki silnikowi bezszczotkowemu i akumulatorowi ProCORE 18 V.**
- **Drop Control, KickBack Control oraz Intelligent Brake System zapewniają maksymalną ochronę użytkownika i komfort.**
- **Moduł Bluetooth do regulacji za pośrednictwem aplikacji Toolbox. Interfejs użytkownika do aktywnego sprzężenia zwrotnego narzędzia i regulacji obrotów.**

w dostawie::

W komplecie kołnierz montażowy, nakrętki szybkocomocujące, 1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, pokrywa ochronna i L-BOXX.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki – zob. pod nr 073854 i nr 073866.

Opis techniczny

maks. wibracje wg EN	6 m/s ²
Napięcie akumulatorów	18 V
maks. Ø tarczy	125 mm
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak

złącze	złącze Bluetooth
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maksymalna prędkość obrotowa	9000 min ⁻¹
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Kickbackstop	tak
zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
maks. głębokość cięcia	34 mm
oznaczenie producenta	GWS 18V-10 SC
układ czuwakowy	nie
masa	2 kg
Układ łagodnego rozruchu	nie
konstrukcja silnika	bezsztotkowe
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe