

**DC.T 11T302, Gatunek: CA525****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 260385 CA525 |
| GTIN | |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis**Opis techniczny**

| | |
|---|--------------------------------|
| promień naroża | 0,2 mm |
| Łamacz wiórów | HQ |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Zastosowanie główne | P |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 80 - 330 m/min |
| posuw f | 0,05 - 0,25 mm/obr, |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| Gatunek | CA525 |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 11T302 |

| | |
|----------------------|--|
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| tolerancja | M |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |