



Nożyce do kabli, długość całkowita: 225mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	730090 225
GTIN	4003773088882
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Gładka i czysta powierzchnia cięcia, bez zginięcia.

Szczęki z ostrzami sierpowymi. Nożyce czernione, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Dwa obszary cięcia: Stopniowane ostrze główne utrzymuje podczas cięcia mniejsze i większe przewody zawsze jak najbliżej przegubu; ostrze przednie służy do stopniowego obcinania bardzo dużych przewodów. **Ogromna wydajność:** obcina jednożyłowe przewody z miedzi lub aluminium do 35 mm², wielożyłowe do 70 mm² oraz drobnożyłowe do 120 mm².

Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.

Materiał:

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo.

Opis techniczny

możliwość cięcia do Ø	23 mm
wydajność skrawania	120 mm ²
długość całkowita	225 mm
Rodzaj produktu	Nożyce