

**Obcinak do rur TubiX®, z szybką regulacją, dla Ø do: 30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	818380 30
GTIN	4003773090038
Klasa artykułu	86A

Opis**Wykonanie:**

Lekka i trwała metalowa obudowa z magnezu, z rolkami prowadzącymi ułożyskowanymi igłowo i krążkiem tnącym. Okrawacze ręczne chowane w korpusie. Z zapasowym krążkiem tnącym.

Zalety:

Samoczynne przytrzymywanie i zaciskanie rury dzięki **szybkiej regulacji QuickLock**.

· **Szybkie i precyzyjne pozycjonowanie krążka tnącego na rurach o różnych średnicach.**

Zastosowanie:

Do cięcia rur **miedzianych, aluminiowych i cienkościennych rur INOX** (o grubości ścian do 2 mm).

Część zamienna:

Zamienny krążek tnący z łożyskiem igielkowym i osią szybkowymienną patrz nr 818385.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	TubiX
długość	54 mm
otwór w krążku tnącym	7,8 mm
do rur o Ø zewn.	3 - 30 mm
Ø krążków tnących	20 mm

Karta danych

szerokość krążka tnącego	6,2 mm
szerokość	55 mm
wysokość	26 mm
Rodzaj produktu	Obcinaki do rur

Akcesoria

Zamienny krążek tnący Typ 1	818385 1
-----------------------------	----------