



Wskaźnik wartości TWIN-T20 nano, Typ: T20



Dane zamówienia

Numer katalogowy

405570 T20

GTIN

Klasa artykułu

45A

Opis

Wykonanie:

Wskaźnik wartości pomiarowych z łatwo czytelnym, kolorowym ekranem dotykowym 7 cali. Możliwość jednoczesnego wyświetlania 1 lub 2 pomiarów przez 2 przyłącza indukcyjnych czujników pomiarowych lub przez oba wejścia USB. Dostępne 4 tryby wyświetlania dla optymalnego odczytu wyników. Automatyczne rozpoznawanie czujników pomiarowych TESA. Gwarantowany pomiar dynamiczny dzięki rejestracji surowych danych w tempie 4300 na sekundę.

Funkcja:

- **Podstawowe formuły (+A, -A, +B, -B oraz kombinacje A i B).**
- **Pomiary dynamiczne (min., maks., maks.-min., średnia itd.).**
- **Ustawiane tolerancje ze wskazaniem OK/NOK.**
- **Wbudowana funkcja klasyfikacji (8 maks.).**
- **Eksport danych przez RS232, USB lub Bluetooth®.**

Opis techniczny

stopień ochrony IP

IP 65

wysokość

119 mm

szerokość

190 mm

wyświetlacz

155 × 87

długość	112 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	TESA Link Connector TLC
złącze	Złącze RS232C
złącze	Złącze USB