

**Zestaw kluczy nasadowych, 3/8 cala czworokątne, calowe 28-elem., liczba części: 28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	630048 28
GTIN	4067263116974
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Części napędowe i łączące wg DIN 3122/3123. Wszystkie części w kasetach z tworzywa sztucznego.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Klucze nasadowe (nasadki) 12-kątne: 12 szt. zbliż. do nr 637100

Wielk. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 cala

Klucze nasadowe (nasadki) 12-kątne, długie: 9 szt. zbliż. do nr 637322 wielk. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 cala

Nasadki kluczy nasadowych do świec zapłonowych, 12-kątne: 2 szt. zbliżone do nr 637329 wielk. 16; 20,8

Uchwyt: 1 szt. zbliżona do nr 635720 wielk. 200

Przedłużki: 2 szt. zbliżone do nr 635420 wielk. 75; 250

przegub Cardana: 1 szt. zbliżona do nr 636220

Grzechotki: 1 szt. podobne do nr 635090

Przechowywanie: kasecie z tworzywa ABS

Opis techniczny

liczba części	28
---------------	----

Karta danych

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych	1/4-7/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
Opakowanie	Kasetka z tworzywa sztucznego
długość	350 mm
szerokość	302 mm
wysokość	84 mm
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy