

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251706 25/16
GTIN	4045197651020
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VN.. 1604..
wielk. płytki	16 mm
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
kod ISO uchwytu	MVJNR/L 2525M16
płytki podporowa	259031 39
łapki zaciskowej	259038 2
Wielkość chwytu	25 mm
śruba do płytki podporowej	259025 3
długość główki L ₁	32 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
płytki podporowa Typ 39	259031 39
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500