



## Asortyment bitów „Universal” z uchwytem wkrętakowym 32 szt., liczba części: 32



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	676101 32
GTIN	4013288228345
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwyty **do pracy ręcznej i do wkrętarek. Uchwyt wkrętaka Kraftform** z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

#### Zastosowanie:

Popularne profile standardowe do zwykłych połączeń śrubowych.

#### Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675200 po 3 szt. rozm. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675220 po 3 szt. rozm. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Nr 675240 po 1 szt. rozm. 4; 5; 6

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: Nr 675350 po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Po 1 szt. rozm 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Uchwyt wkrętaka: 1 szt. nr 676410 z uchwytem szybkowymiennym „Rapidaptor” C/E 6,3

Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K

### Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki Pozidriv

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX® z otworem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
liczba części	32
uchwyt	Uchwyt wkrętaka
grot teleskopowy chowany w uchwycie	nie
Rodzaj produktu	Narzędzie bitowe